

Garant

Cap de frezat frontal la 45° cu tăiș pe dreapta, cu alezaj, Ø D / număr de dinți
Z: 80/6mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	214200 80/6
GTIN	4045197194480
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

GARANT Șurubelniță dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.. 1204..
Ø orificiu prindere	27 mm
Lungimea totală L _{ges}	50 mm
Ø exterior maxim D _{max}	93 mm
Ø tăișului D _c	80 mm
Număr de dinți Z	6
Tip de coadă	cu alezaj

Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219800
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7