



Freză la 90° MEC11T, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 22/3Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	227300 22/3L
GTIN	4960664396085
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descriere tehnică

Ø cozii D_s h6	20 mm
Lungimea totală L_{ges}	110 mm
Ø tăişului D_c	22 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	10 mm
Lungime activă L_1	26 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Număr de dinți Z	3
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	15 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	42 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	38 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,76 grad
Ø D_3	16 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------