

**Freză la 90° MECX, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 16/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227100 16/3
GTIN	4960664462766
Clasa articolului	250

Descriere**Descriere:**

Productivitate îmbunătățită și în condiții instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forțe reduse de tăiere și stabilitate ridicată pentru tendință redusă de vibrație. Permite mai multe posibilități de frezare precum frezarea profilelor, a suprafețelor înclinate etc.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	100 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø cozii D_s h6	16 mm
Ø tăişului D_c	16 mm
Lungime activă L_1	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 0703
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\ max}$	6 mm
Număr de dinți Z	3
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	12 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	30 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	29 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,95 grad
Ø D_3	13 mm

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229707
--------------------	--------