


Freză la 90° MECX, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 21/4XLmm

Date comandă

Numărul de comandă	227100 21/4XL
GTIN	4960664462698
Clasa articolului	250

Descriere
Descriere:

Productivitate îmbunătățită și în condiții instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forțe reduse de tăiere și stabilitate ridicată pentru tendință redusă de vibrație. Permite mai multe posibilități de frezare precum frezarea profilelor, a suprafețelor înclinate etc.

Răcire interioară: da

Ø tăişului D_c : 21 mm

Număr de dinți Z: 4

Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$: 6 mm

Lungime activă L_1 : 20 mm

Lungimea totală L_{ges} : 140 mm

Ø cozii D_s h6: 20 mm

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	20 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229707 (T6; 0,45 Nm)
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	6 mm
Ø cozii D_s h6	20 mm
Ø tăişului D_c	21 mm
Lungimea totală L_{ges}	140 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 0703
Număr de dinți Z	4
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	17 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	40 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,67 grad
$\varnothing D_3$	18 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229707
--------------------	--------