

**BDMT 070302 ER-JT, PR1225, Tip: ST1400****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 227135 ST1400 |
| GTIN               | 4960664609222 |
| Clasa articolului  | 25A           |

**Descriere****Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ . Unghi exact de  $90^\circ$  până la  $a_p = 4$  mm.

**Descriere tehnică**

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Tip                       | ST1400                           |
| Avans $f_z$ per dinte     | 0,07 – 0,11 mm                   |
| Rază la colț              | 0,2 mm                           |
| Categorie                 | PR1225                           |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | BDMT 070302 ER-JT                |
| Categorie                 | PR1225                           |
| Materialul sculei         | Carbura                          |
| Tip produs                | Plăcuță amovibilă pentru frezare |

**Date utilizator**

|                               | <b>Se recomandă pentru</b>  | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Cod ISO</b> |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 200 m/min            | P              |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 180 m/min            | P              |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 180 m/min            | P              |
| Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 140 m/min            | P              |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 140 m/min            | P              |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 180 m/min            | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 180 m/min            | M              |
| Umiditate maximă              | indicat în anumite condiții |                      |                |
| Umiditate minimă              | indicat în anumite condiții |                      |                |
| Uscat                         | recomandat                  |                      |                |
| Aer                           | recomandat                  |                      |                |