


**Freză la 90° MECX, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 16/4mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	227100 16/4
GTIN	4960664462773
Clasa articolului	250

**Descriere**
**Descriere:**

Productivitate îmbunătățită și în condiții instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forțe reduse de tăiere și stabilitate ridicată pentru tendință redusă de vibrație. Permite mai multe posibilități de frezare precum frezarea profilelor, a suprafețelor înclinate etc.

**Descriere tehnică**

Ø tăişului $D_c$	16 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	6 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229707 (T6; 0,45 Nm)
Lungime activă $L_1$	20 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	100 mm
Ø cozii $D_s$ h6	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 0703
Număr de dinți Z	4
Lungime de aşezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	12 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{\max}$	30 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{\min}$	29 mm
Unghi de aşezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	0,95 grad
Ø $D_3$	13 mm

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229707
--------------------	--------