



Freză la 90° MEC11T, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 25/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	227300 25/3
GTIN	4960664396108
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descriere tehnică

Ø cozii D_s h6	25 mm
Lungimea totală L_{ges}	120 mm
Ø tăişului D_c	25 mm
Lungime activă L_1	32 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	10 mm
Număr de dinți Z	3
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	18 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	48 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	44 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,64 grad
Ø D_3	19 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------