


Garant**SEKA 1204 AFTN, HB7720, Tip: ST1400**

Date comandă

Numărul de comandă	214270 ST1400
GTIN	4045197319470
Clasa articolului	21A

Descriere

Notă:Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$.Avans f_z per dinte: 0,19 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,19 mm
Tip	ST1400
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SEKA 1204 AFTN
Categorie	HB7720
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	235 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	230 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	220 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	105 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	170 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	130 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		