

**Garant****Cap de frezat frontal la 45°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 63/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214400 63/8
GTIN	4045197131775
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Număr mare de tășuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere ușoară și un consum de energie redus.

**Avantaj:****Productivitate maximă datorită:**

- Cea mai mare viteză de tăiere.
- Cele mai mari avansuri.
- Durate scurte de prelucrare.

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,5** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

**Descriere tehnică**

Ø exterior maxim $D_{max}$	71,2 mm
Ø tăişului $D_c$	63 mm
Ø $D_3$	71 mm

Ø orificiu prindere	22 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Lungimea totală $L_{ges}$	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SD.. 0903
Număr de dinți Z	8
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	0,47 mm
Frezare circulară a găurii $a_p$	1,5 mm
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	60,5 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	134 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	140 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	45 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219809
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,5 Nm	211750 1,5