


Freză la 90° MECX, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 17/3Lmm

Date comandă

Numărul de comandă	227100 17/3L
GTIN	4960664462780
Clasa articolului	250

Descriere
Descriere:

Productivitate îmbunătățită și în condiții instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forțe reduse de tăiere și stabilitate ridicată pentru tendință redusă de vibrație. Permite mai multe posibilități de frezare precum frezarea profilelor, a suprafețelor înclinate etc.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229707 (T6; 0,45 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	6 mm
Ø tăişului D_c	17 mm
Ø cozii D_s h6	16 mm
Lungimea totală L_{ges}	100 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 0703
Lungime activă L_1	20 mm
Număr de dinți Z	3
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	13 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	32 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	31 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,88 grad
Ø D_3	14 mm

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229707
--------------------	--------