

Garant**SEHT 1204 AFFN acoperit cu strat diamantat, HB7810, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	214351 ALU
GTIN	4045197555724
Clasa articolului	21B

Descriere**Notă:**

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p_{max}} = 3,5$ mm.

Avans f_z per dinte: 0,24 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,24 mm
Tip	ALU
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SEHT 1204 AFFN
Categorie	HB7810
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	725 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	650 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	480 m/min	N
Grafit, GRP, CRP	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		