



## Dispozitiv de extracție a șuruburilor cu canale înguste, Tip: 7



### Date comandă

Numărul de comandă	082860 7
GTIN	4012929450701
Clasa articolului	04D

### Descriere

#### Execuție:

Din oțel crom-vanadiu tare. Muchiile ascuțite ale extractorului se blochează în șurubul găurit și acesta poate fi scos. Cu pătrat pentru utilizarea cu chei și unelte asemănătoare.

#### Aplicație:

Pentru extracția șuruburilor rupte cu filet pe dreapta ( $\emptyset$  găurii perforate în prealabil conform tabelului; se rotește extractorul spre stânga).

#### Adaptat pentru:

Oțel.

#### Notă:

La cerere sunt disponibile filete UNC și UNF.

### Descriere tehnică

Tip	7
Recomandat pentru șuruburi / bolțuri	M24 – M33
Recomandat pentru racord (niplu)	1/2 inch
$\emptyset$ găurii prealabile	15 mm
Recomandat pentru	Oțel
Tip produs	Extractor pentru șuruburi