


Garant**SEKW 1204 AFTN, HB7515, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	214292 ST1400
GTIN	4045197553898
Clasa articolului	21A

Descriere**Notă:**Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p_{max}} = 3,5$ mm.Avans f_z per dinte: 0,19 mm**Descriere tehnică**

Avans f_z per dinte	0,19 mm
Tip	ST1400
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SEKW 1204 AFTN
Categorie	HB7515
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	320 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	230 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	190 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	150 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	150 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		