



Freză la 90° MECX, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 25/7mm



Date comandă

Numărul de comandă	227105 25/7
GTIN	4960664472703
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Productivitate îmbunătățită și în condiții instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forțe reduse de tăiere și stabilitate ridicată pentru tendință redusă de vibrație. Permite mai multe posibilități de frezare precum frezarea profilelor, a suprafețelor înclinate etc.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s h6	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 0703
Adâncime maximă de așchiere a _{p max}	6 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229707 (T6; 0,45 Nm)
Lungime activă L ₁	25 mm
Ø tăișului D _c	25 mm
Lungimea totală L _{ges}	88 mm
Număr de dinți Z	7
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	21 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	48 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	47 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	0,55 grad

Ø D ₃	22 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229707
--------------------	--------