



Freză la 90° MEC11T, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 20/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	227300 20/3
GTIN	4960664396078
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	10 mm
Lungimea totală L_{ges}	110 mm
Ø cozii D_s h6	20 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø tăișului D_c	20 mm
Lungime activă L_1	30 mm
Număr de dinți Z	3
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	13 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	38 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	34 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,88 grad
Ø D_3	14 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------