



Freză la 90° MEC11T, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 32/4mm



Date comandă

Numărul de comandă	227300 32/4
GTIN	4960664396146
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	10 mm
Lungime activă L_1	40 mm
Ø cozii D_s h6	32 mm
Lungimea totală L_{ges}	130 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø tăișului D_c	32 mm
Număr de dinți Z	4
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	25 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	62 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	58 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,46 grad
Ø D_3	26 mm

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------