

HELICOIL® Plus

made by BOLLHOFF

**Set de inserții filetate, 10 buc. respectiv 20 buc., 2xD, Filet tip / mărime: M12****Date comandă**

Numărul de comandă	082814 M12
GTIN	4250361203206
Clasa articolului	04D

**Descriere****Execuție:**

Inserții metrice pentru filet, din sârmă de oțel superior inoxidabil, arcuit. Filet cu parcurgere liberă pas cu pas, începutul inserției este separat de margine după montare. Formă constructivă optimizată cu zonă nouă de introducere, care permite introducerea și rotirea inserției la fel ca un șurub.

Inserții filetate HeliCoil®plus din **oțel inoxidabil** foarte rezistente la uzură, **frecare redusă a filetului** cu toleranțe reduse, **calitate înaltă a suprafeței** precum și **rezistență la coroziune** și **la solicitare termică**. Forma constructivă flexibilă permite distribuția uniformă a sarcinii și a tensiunii și generează astfel îmbinări prin înșurubare **durabile** de cea mai înaltă calitate **pentru toate sarcinile de regim** (static, dinamic) cu **transmitere ideală a forței**. Montaj rapid, necomplicat. Rezultă un filet interior cu dimensiuni standard, utilizabil din ambele părți.

**Aplicație:**

Pentru **repararea economică a fileturilor deteriorate** sau **uzate** și ca element de construcție pentru **întărirea filetului** la utilizarea unor materiale cu rezistență redusă la frecare (de ex. aluminiu, aliaje aluminiu-magneziu).

**Livrare:**

Set de 10 piese.

**Notă:**

La cerere se pot livra inserții autoblocante și alte dimensiuni.

- **Pentru calibre tampon recomandate pentru verificarea filetului consultați începând cu Cod 486000.**
- **La cerere se pot livra inserții autoblocante, alte dimensiuni și inserții cu filet UNC/UNF.**

## Descriere tehnică

Conținutul setului	10
Tip de filet	M12
Caracteristici nume produs	2×D
Adâncime filet max.	2×D
Tip produs	Insertție filetată

---

## Accesorii

Arbore încorporat Filet tip / mărime M12	082808 M12
--	------------