



**Capete de frezat la 90° MECX, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 40/10mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	227115 40/10
GTIN	4960664462940
Clasa articolului	250

**Descriere tehnică**

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229707 (T6; 0,45 Nm)
Lungimea totală $L_{ges}$	40 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p max}$	6 mm
Ø tăișului $D_c$	40 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 0703
Număr de dinți Z	10
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	0,32 grad
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	36 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	77 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	78 mm
Ø $D_3$	37 mm
Tip de coadă	cu alezaj

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229707
--------------------	--------