

Garant**Freză circulară (fără plăcuță), Carbură, Tip: 11L****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 217405 11L |
| GTIN | 4045197216915 |
| Clasa articolului | 21Q |

Descriere**Execuție:**

Cod 217400 Ref. 8 și Ref. 11 precum și Cod 217405 Ref. 11L fără răcire interioară.

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: nu

Pentru tip de plăcuțe: 03

Cel mai mic Ø de găurire D: 10,6 mm

Ø interior d_1 : 7,4 mm

Adâncime maximă de așchiere S_{max} : 1,6 mm

Lungime activă L_1 : 34,2 mm

Lungimea totală L_{ges} : 74,2 mm

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Set de șuruburi de strângere | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) |
| Ø interior d_1 | 7,4 mm |
| Tip de coadă | Weldon |
| Ø cozii D_s h6 | 10 mm |
| Lungime activă L_1 | 34,2 mm |
| Adâncime maximă de așchiere S_{max} | 1,6 mm |
| Cel mai mic Ø de găurire D | 10,6 mm |
| Lungimea totală L_{ges} | 74,2 mm |
| Pentru tip de plăcuțe | 03 |
| Răcire interioară | nu |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Material freză | Carbură |
| Schimbare sculă | PowerCard |
| Tip produs | Freză circulară |

Accesorii

| | |
|--|--------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. | 219820 |
|--|--------|