

Garant
Freză circulară (fără plăcuță), Oțel, Tip: 8

Date comandă

Numărul de comandă	217400 8
GTIN	4045197216861
Clasa articolului	21Q

Descriere
Execuție:

Cod 217400 Ref. 8 și Ref. 11 precum și Cod 217405 Ref. 11L fără răcire interioară.

Schimbare sculă: PowerCard

Pentru tip de plăcuțe: 04

Cel mai mic Ø de găurire D: 7,9 mm

Ø interior d_1 : 7,1 mm

Adâncime maximă de așchiere S_{max} : 0,35 mm

Lungime activă L_1 : 17,2 mm

Lungimea totală L_{ges} : 57,2 mm

Descriere tehnică

Ø interior d_1	7,1 mm
Ø cozii D_s h6	10 mm
Cel mai mic Ø de găurire D	7,9 mm
Set de șuruburi de strângere	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	57,2 mm
Lungime activă L_1	17,2 mm
Tip de coadă	Weldon
Adâncime maximă de așchiere S_{max}	0,35 mm
Pentru tip de plăcuțe	04
Material freză	Oțel

Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219820
--------------------------------------------------	--------