

**Garant**
**Freză circulară (fără plăcuță), Oțel, Tip: 11**

**Date comandă**

Numărul de comandă	217400 11
GTIN	4045197216878
Clasa articolului	21Q

**Descriere**
**Execuție:**

Cod 217400 Ref. 8 și Ref. 11 precum și Cod 217405 Ref. 11L fără răcire interioară.

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: nu

Pentru tip de plăcuțe: 03

Cel mai mic Ø de găurire D: 10,6 mm

Ø interior  $d_1$ : 7,4 mm

Adâncime maximă de așchiere  $S_{max}$ : 1,6 mm

Lungime activă  $L_1$ : 17,2 mm

Lungimea totală  $L_{ges}$ : 57,2 mm

**Descriere tehnică**

Tip de coadă	Weldon
Set de șuruburi de strângere	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Lungime activă $L_1$	17,2 mm
Ø cozii $D_s$ h6	10 mm
Ø interior $d_1$	7,4 mm
Adâncime maximă de așchiere $S_{max}$	1,6 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	57,2 mm
Cel mai mic Ø de găurire D	10,6 mm
Pentru tip de plăcuțe	03
Răcire interioară	nu

Material freză	Oțel
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219820
--	--------