

Garant**Freză circulară (fără plăcuță), Carbură, Tip: 11XL****Date comandă**

Numărul de comandă	217405 11XL
GTIN	4045197216922
Clasa articolului	21Q

Descriere**Execuție:**

Cod 217400 Ref. 8 și Ref. 11 precum și Cod 217405 Ref. 11L fără răcire interioară.

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: da

Pentru tip de plăcuțe: 03

Cel mai mic \varnothing de găurire D: 10,6 mm

\varnothing interior d_1 : 8 mm

Adâncime maximă de așchiere S_{max} : 1,25 mm

Lungimea totală L_{ges} : 77,66 mm

\varnothing cozii D_s h6: 8 mm

Descriere tehnică

Tip de coadă	cilindric
\varnothing cozii D_s h6	8 mm
\varnothing interior d_1	8 mm
Cel mai mic \varnothing de găurire D	10,6 mm
Lungimea totală L_{ges}	77,66 mm
Set de șuruburi de strângere	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Adâncime maximă de așchiere S_{max}	1,25 mm
Pentru tip de plăcuțe	03
Răcire interioară	da
Adâncimea filetului	40 mm

Material freză	Carbură
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile10 buc.	219820
---	--------