

**Garant**
**Freză circulară (fără plăcuță), Oțel, Tip: 20**

**Date comandă**

Numărul de comandă	217400 20
GTIN	4045197216885
Clasa articolului	21Q

**Descriere**
**Execuție:**

Cod 217400 Ref. 8 și Ref. 11 precum și Cod 217405 Ref. 11L fără răcire interioară.

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: da

Pentru tip de plăcuțe: 02

Cel mai mic Ø de găurire D: 17,5 mm

Ø interior d<sub>1</sub>: 12,2 mm

Adâncime maximă de așchiere S<sub>max</sub>: 2,6 mm

Lungime activă L<sub>1</sub>: 28,7 mm

Lungimea totală L<sub>ges</sub>: 74,05 mm

**Descriere tehnică**

Lungime activă L <sub>1</sub>	28,7 mm
Ø interior d <sub>1</sub>	12,2 mm
Tip de coadă	Weldon
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	74,05 mm
Ø cozii D <sub>s</sub> h6	12 mm
Adâncime maximă de așchiere S <sub>max</sub>	2,6 mm
Set de șuruburi de strângere	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Cel mai mic Ø de găurire D	17,5 mm
Pentru tip de plăcuțe	02
Răcire interioară	da

Material freză	Oțel
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile10 buc.	219821
---	--------