

Garant**Freză circulară (fără plăcuță), Carbură, Tip: 20XL****Date comandă**

Numărul de comandă	217405 20XL
GTIN	4045197216946
Clasa articolului	21Q

Descriere**Execuție:**

Cod 217400 Ref. 8 și Ref. 11 precum și Cod 217405 Ref. 11L fără răcire interioară.

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: da

Pentru tip de plăcuțe: 02

Cel mai mic \varnothing de găurire D: 17,5 mm

\varnothing interior d_1 : 12,2 mm

Adâncime maximă de așchiere S_{max} : 2,6 mm

Lungimea totală L_{ges} : 121,5 mm

\varnothing cozii D_s h6: 12 mm

Descriere tehnică

Set de șuruburi de strângere	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Cel mai mic \varnothing de găurire D	17,5 mm
\varnothing interior d_1	12,2 mm
\varnothing cozii D_s h6	12 mm
Adâncime maximă de așchiere S_{max}	2,6 mm
Tip de coadă	cilindric
Lungimea totală L_{ges}	121,5 mm
Pentru tip de plăcuțe	02
Răcire interioară	da
Adâncimea filetului	62,5 mm

Material freză	Carbură
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219821
--	--------