

Garant**Freză circulară (fără plăcuță), Oțel, Tip: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	217400 25
GTIN	4045197216892
Clasa articolului	21Q

Descriere**Execuție:**

Cod 217400 Ref. 8 și Ref. 11 precum și Cod 217405 Ref. 11L fără răcire interioară.

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: da

Pentru tip de plăcuțe: 01

Cel mai mic Ø de găurire D: 23 mm

Ø interior d_1 : 16 mm

Adâncime maximă de aşchiere S_{max} : 3,45 mm

Lungime activă L_1 : 38,5 mm

Lungimea totală L_{ges} : 87 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	87 mm
Tip de coadă	Weldon
Adâncime maximă de aşchiere S_{max}	3,45 mm
Cel mai mic Ø de găurire D	23 mm
Ø cozii D_s h6	16 mm
Set de șuruburi de strângere	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Lungime activă L_1	38,5 mm
Ø interior d_1	16 mm
Pentru tip de plăcuțe	01
Răcire interioară	da

Material freză	Oțel
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile10 buc.	219822
-------------------------------------------------	--------