

Garant
Freză circulară (fără plăcuță), Carbură, Tip: 25XL

Date comandă

Numărul de comandă	217405 25XL
GTIN	4045197216953
Clasa articolului	21Q

Descriere
Execuție:

Cod 217400 Ref. 8 și Ref. 11 precum și Cod 217405 Ref. 11L fără răcire interioară.

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: da

Pentru tip de plăcuțe: 01

Cel mai mic Ø de găurire D: 23 mm

Ø interior d_1 : 16 mm

Adâncime maximă de aşchiere S_{max} : 3 mm

Lungimea totală L_{ges} : 148,58 mm

Ø cozii D_s , h_6 : 16 mm

Descriere tehnică

Set de șuruburi de strângere	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Tip de coadă	cilindric
Adâncime maximă de aşchiere S_{max}	3 mm
Ø cozii D_s , h_6	16 mm
Lungimea totală L_{ges}	148,58 mm
Ø interior d_1	16 mm
Cel mai mic Ø de găurire D	23 mm
Pentru tip de plăcuțe	01
Răcire interioară	da
Adâncimea filetului	76,25 mm

Material freză	Carbură
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile10 buc.	219822
---	--------