

Garant
Freză circulară (fără plăcuță), Oțel, Tip: 25L

Date comandă

Numărul de comandă	217400 25L
GTIN	4045197216908
Clasa articolului	21Q

Descriere
Execuție:

Cod 217400 Ref. 8 și Ref. 11 precum și Cod 217405 Ref. 11L fără răcire interioară.

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: da

Pentru tip de plăcuțe: 01

Cel mai mic \varnothing de găurire D: 23 mm

\varnothing interior d_1 : 16 mm

Adâncime maximă de așchiere S_{max} : 3,45 mm

Lungime activă L_1 : 67,5 mm

Lungimea totală L_{ges} : 116 mm

Descriere tehnică

\varnothing cozii D_s h6	16 mm
\varnothing interior d_1	16 mm
Lungimea totală L_{ges}	116 mm
Set de șuruburi de strângere	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Adâncime maximă de așchiere S_{max}	3,45 mm
Tip de coadă	Weldon
Lungime activă L_1	67,5 mm
Cel mai mic \varnothing de găurire D	23 mm
Pentru tip de plăcuțe	01
Răcire interioară	da

Material freză	Oțel
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219822
--	--------