

Garant**Cap de frezat frontal la 45°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 100/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214400 100/12
GTIN	4045197131836
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Număr mare de tășuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere ușoară și un consum de energie redus.

Avantaj:**Productivitate maximă datorită:**

- Cea mai mare viteză de tăiere.
- Cele mai mari avansuri.
- Durate scurte de prelucrare.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,5** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Ø D ₃	108 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SD.. 0903
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219809 (8IP; 1,5 Nm)

Ø orificiu prindere	32 mm
Ø tăişului D_c	100 mm
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Ø exterior maxim D_{max}	108,2 mm
Număr de dinți Z	12
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	208 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	214 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	97,5 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,29 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1,5 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,5 Nm	211750 1,5
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219809