

Garant

Cap de frezat frontal/unghiular la 90° tip Aluking HPC, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 100/6mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	214515 100/6
GTIN	4045197610706
Clasa articolului	21P

Descriere**Execuție:**

Cap de frezat unghiular performant plan-tangetțial pentru **colțuri exacte de 90°**. Parțial cu tășuri reglabile vertical, pentru precizie maximă. Locaș foarte precis al plăcuțelor datorită prinderii cu bolțuri de fixare.

Descriere tehnică

Șurub de reglare	219892
Plăcuță amovibilă compatibilă	BG.. 15L5..
Bolțuri de pretensionare	219893
Bolț filetat de strângere	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Lungimea totală L _{ges}	50 mm
Ø orificiu prindere	32 mm
Ø tăișului D _c	100 mm

Tăișuri reglabile	2
Număr de dinți Z	6
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Bolțuri de pretensionare	219893
Șurub de reglare	219892
Bolț filetat de strângere	219894