

**Capete de frezat la 90° MEC11T, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 50/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227310 50/5
GTIN	4960664437481
Clasa articolului	250

Descriere**Descriere:**

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	10 mm
Ø tăișului D_c	50 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Număr de dinți Z	5
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,27 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	43 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	44 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------