

Garant

Cap de frezat frontal/unghiular la 90° tip Aluking HPC, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 125/8mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	214515 125/8
GTIN	4045197610713
Clasa articolului	21P

Descriere**Execuție:**

Cap de frezat unghiular performant plan-tangetial pentru **colțuri exacte de 90°**. Parțial cu tășuri reglabile vertical, pentru precizie maximă. Locaș foarte precis al plăcuțelor datorită prinderii cu bolțuri de fixare.

Descriere tehnică

Bolț filetat de strângere	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	BG.. 15L5..
Ø orificiu prindere	40 mm
Ø tăişului D _c	125 mm
Șurub de reglare	219892
Lungimea totală L _{ges}	63 mm
Bolțuri de pretensionare	219893

Tăișuri reglabile	2
Număr de dinți Z	8
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Bolțuri de pretensionare	219893
Bolț filetat de strângere	219894
Șurub de reglare	219892