

**BDMT 11T308 ER-JS, CA6535, Tip: S****Date comandă**

Numărul de comandă	227363 S
GTIN	4960664686209
Clasa articolului	25A

Descriere**Notă:**

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$. Unghi exact de 90° până la $a_p = 5,5$ mm.

Rază la colț: 0,8 mm

Avans f_z per dinte: 0,06 – 0,1 mm

Descriere tehnică

Tip	S
Avans f_z per dinte	0,06 – 0,1 mm
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 11T308 ER-JS
Categorie	CA6535
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	30 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		