



Freză la 90° MECH11, Coadă Weldon, Ø D / Zef: 50/4mm



Date comandă

Numărul de comandă	227453 50/4
GTIN	4960664526369
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Plăcuțe amovibile crestate pentru forțe de tăiere și vibrații reduse. Prin comparație, sunt posibile lățimi de așchiere mari a_e la aceeași adâncime de tăiere a_p . Productivitate ridicată chiar și la mașini cu randament scăzut.

Descriere tehnică

Ø cozii D_s h6	40 mm
Lungimea totală L_{ges}	147 mm
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 11T308
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	64 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 11T308
Lungime activă L_1	75 mm
Ø tăișului D_c	50 mm
Număr plăcuțe amovibile	28
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț

Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------