

**Garant**

Cap de frezat frontal/unghiular la 90° tip Aluking HPC, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 50/3mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	214515 50/3
GTIN	4045197610676
Clasa articolului	21P

**Descriere****Execuție:**

Cap de frezat unghiular performant plan-tangențial pentru **colțuri exacte de 90°**. Parțial cu tășuri reglabile vertical, pentru precizie maximă. Locaș foarte precis al plăcuțelor datorită prinderii cu bolțuri de fixare.

**Descriere tehnică**

Bolț filetat de strângere	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Ø orificiu prindere	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BG.. 15L5..
Ø tăișului D <sub>c</sub>	50 mm
Bolțuri de pretensionare	219893
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	40 mm
Număr de dinți Z	3

Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Bolț filetat de strângere	219894
Șurub de reglare	219892
Bolțuri de pretensionare	219893