

**Capete de frezat la 90° MEC11T, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 100/9mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227310 100/9
GTIN	4960664489336
Clasa articolului	250

Descriere**Descriere:**

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	10 mm
Ø orificiu prindere	32 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	55 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Ø tășului D_c	100 mm
Număr de dinți Z	9
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,12 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	93 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	194 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	198 mm
$\varnothing D_3$	94 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------