

**BDGT 11T304 FR-JA, GW25, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	227326 ALU
GTIN	4960664457854
Clasa articolului	25A

**Descriere****Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ . Unghi exact de  $90^\circ$  până la  $a_p = 5,5$  mm.

Rază la colț: 0,4 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,05 – 0,33 mm

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,05 – 0,33 mm
Tip	ALU
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDGT 11T304 FR-JA
Categorie	GW25
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	recomandat	700 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	500 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	250 m/min	N
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		