


Garant**BGHX 15L5 PCTR, HB7810, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	214531 ALU
GTIN	4045197675347
Clasa articolului	21B

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile din carbură, rectificate cu mare precizie, ideale pentru prelucrarea pieselor cu pereți subțiri din aluminiu.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 1 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 10$ mm.

Avans f_z per dinte: 0,25 mm

Descriere tehnică

Tip	ALU
Avans f_z per dinte	0,25 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BGHX 15L5 PCTR
Categorie	HB7810
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	900 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	600 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	350 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		