

**Capete de frezat la 90° MECH11, cu alezaj, Ø D / Zef: 40/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227455 40/4
GTIN	4960664526390
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile crestate pentru forțe de tăiere și vibrații reduse. Prin comparație, sunt posibile lățimi de așchiere mari a_e la aceeași adâncime de tăiere a_p . Productivitate ridicată chiar și la mașini cu randament scăzut.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 11T308
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 11T308
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	37 mm
Ø tăişului D_c	40 mm
Ø orificiu prindere	16 mm
Număr efectiv de tăişuri Z_{ef}	4
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Număr plăcuțe amovibile	16
Tip de coadă	cu alezaj

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------