

**Garant**

Cap de frezat frontal/unghiular la 90° tip Aluking HPC, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 63/4mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	214515 63/4
GTIN	4045197610683
Clasa articolului	21P

**Descriere****Execuție:**

Cap de frezat unghiular performant plan-tangetial pentru **colțuri exacte de 90°**. Parțial cu tășuri reglabile vertical, pentru precizie maximă. Locaș foarte precis al plăcuțelor datorită prinderii cu bolțuri de fixare.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L <sub>ges</sub>	40 mm
Bolț filetat de strângere	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Șurub de reglare	219892
Ø tăişului D <sub>c</sub>	63 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BG.. 15L5..
Bolțuri de pretensionare	219893

Tăișuri reglabile	1
Număr de dinți Z	4
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Bolț filetat de strângere	219894
Bolțuri de pretensionare	219893
Șurub de reglare	219892