

**Freză la 90° MECH11, Coadă cilindrică, Ø D / Zef: 32/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227450 32/2
GTIN	4960664503759
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile crestate pentru forțe de tăiere și vibrații reduse. Prin comparație, sunt posibile lățimi de așchiere mari a_e la aceeași adâncime de tăiere a_p . Productivitate ridicată chiar și la mașini cu randament scăzut.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 11T308
Lungimea totală L_{ges}	140 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 11T308
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	2
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	46 mm
Ø tășului D_c	32 mm
Ø cozii $D_s\ h6$	32 mm
Lungime activă L_1	55 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Număr plăcuțe amovibile	10
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț

Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------