

Garant

**Plăcuțe de frezare pentru canalele de siguranță fără muchii rotunjite, HB7720,
Grosime nominală inel: 2,65mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	217458 2,65
GTIN	4045197217301
Clasa articolului	21C

Descriere tehnică

Lățimea canalului W -0,03	2,73 mm
Adâncime t	1,75 mm
Grosime nominală inel	2,65 mm
Rază R	0,3 mm
Categorie	HB7720
Ø exterior D	17,5 mm
Grosime E	3,5 mm
Tip	02
Număr de dinți Z	3
Tip produs	Plăcuță pentru frezare circulară

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	600 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	500 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	400 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	60 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	45 m/min	H
Oțel < 65 HRC	recomandat	35 m/min	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	100 m/min	S
GG(G)	recomandat	120 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		