

**Capete de frezat la 90° MECH11, cu alezaj, Ø D / Zef: 50/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227455 50/6
GTIN	4960664526406
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile crestate pentru forțe de tăiere și vibrații reduse. Prin comparație, sunt posibile lățimi de așchiere mari a_e la aceeași adâncime de tăiere a_p . Productivitate ridicată chiar și la mașini cu randament scăzut.

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	22 mm
Ø tăişului D_c	50 mm
Lungimea totală L_{ges}	63 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 11T308
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 11T308
Număr efectiv de tăişuri Z_{ef}	6
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	46 mm
Număr plăcuțe amovibile	30
Tip de coadă	cu alezaj

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------