

**Garant**

**Freză de filetat cu plăcuțe amovibile, Coadă Weldon, Ø efectiv DW / lungime activă L1: 30/92mm**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 218000 30/92  |
| GTIN               | 4045197411860 |
| Clasa articolului  | 21R           |

**Descriere****Aplicație:**

- Pentru filet cilindric interior și exterior; la cerere, vă putem livra alte tipuri de plăcuțe amovibile și portscule.
- Pentru filetare găuri străpunse și filetare găuri înfundate.
- Utilizare universală pentru filet pe stânga și pe dreapta.
- Fără probleme pentru evacuarea așchiilor, întrucât se produc doar așchii scurte.
- Presiune redusă la tăiere.

**Notă:**

Model cu suprafață de prindere HB dublă.

**Descriere tehnică**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Ø cozii D <sub>s</sub>          | 25 mm        |
| Mărimea plăcuței                | 27           |
| Lungime activă L <sub>1</sub>   | 92 mm        |
| Ø efectiv D                     | 30 mm        |
| Șurub de strângere              | 219925       |
| Număr de dinți Z                | 1            |
| Număr caneluri de pretensionare | 1            |
| Lungimea totală L               | 150 mm       |
| Tip de coadă                    | Coadă Weldon |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată   |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă   |
| Direcție de tăiere            | Stânga și dreapta |
| Răcire interioară             | da                |
| Tip produs                    | Freză de filetat  |

---

## Accesorii

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Șurub de strângere | 219925 |
|--------------------|--------|