


**BDMT 11T302 ER-JS, CA6535, Tip: S**

**Date comandă**

Numărul de comandă	227361 S
GTIN	4960664686186
Clasa articolului	25A

**Descriere**
**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ . Unghi exact de  $90^\circ$  până la  $a_p = 5,5$  mm.

Rază la colț: 0,2 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,06 – 0,1 mm

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,06 – 0,1 mm
Tip	S
Rază la colț	0,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 11T302 ER-JS
Categorie	CA6535
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	30 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		