

**Garant**

**Freză de filetat cu plăcuțe amovibile, Coadă Weldon, Ø efectiv DW / lungime activă L1: 37/98mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	218000 37/98
GTIN	4045197411884
Clasa articolului	21R

**Descriere****Aplicație:**

- Pentru filet cilindric interior și exterior; la cerere, vă putem livra alte tipuri de plăcuțe amovibile și portscule.
- Pentru filetare găuri străpunse și filetare găuri înfundate.
- Utilizare universală pentru filet pe stânga și pe dreapta.
- Fără probleme pentru evacuarea așchiilor, întrucât se produc doar așchii scurte.
- Presiune redusă la tăiere.

**Notă:**

Model cu suprafață de prindere HB dublă.

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	27
Ø cozii D <sub>s</sub>	32 mm
Șurub de strângere	219925
Ø efectiv D	37 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	98 mm
Număr de dinți Z	1
Număr caneluri de pretensionare	1
Lungimea totală L	160 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon

Utilizare la tipul de găurire	Gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Gaură străpunsă
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză de filetat

---

## Accesorii

Șurub de strângere	219925
--------------------	--------