

Garant

Freză de filetat cu plăcuțe amovibile, Coadă Weldon, Ø efectiv DW / lungime activă L1: 20/43mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	218000 20/43
GTIN	4045197411839
Clasa articolului	21R

Descriere**Aplicație:**

- Pentru filet cilindric interior și exterior; la cerere, vă putem livra alte tipuri de plăcuțe amovibile și portscule.
- Pentru filetare găuri străpunse și filetare găuri înfundate.
- Utilizare universală pentru filet pe stânga și pe dreapta.
- Fără probleme pentru evacuarea așchiilor, întrucât se produc doar așchii scurte.
- Presiune redusă la tăiere.

Descriere tehnică

Șurub de strângere	279810 5
Mărimea plăcuței	16
Ø cozii D _s	20 mm
Ø efectiv D	20 mm
Lungime activă L ₁	43 mm
Număr de dinți Z	1
Număr caneluri de pretensionare	1
Lungimea totală L	95 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizare la tipul de găurire	Gaură înfundată

Utilizare la tipul de găurire	Gaură străpunsă
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză de filetat