

Garant

Freză de filetat cu plăcuțe amovibile, Coadă Weldon, Ø efectiv DW / lungime activă L1: 30/52mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	218000 30/52
GTIN	4045197411853
Clasa articolului	21R

Descriere**Aplicație:**

- Pentru filet cilindric interior și exterior; la cerere, vă putem livra alte tipuri de plăcuțe amovibile și portscule.
- Pentru filetare găuri străpunse și filetare găuri înfundate.
- Utilizare universală pentru filet pe stânga și pe dreapta.
- Fără probleme pentru evacuarea așchiilor, întrucât se produc doar așchii scurte.
- Presiune redusă la tăiere.

Notă:

Model cu suprafață de prindere HB dublă.

Descriere tehnică

Ø efectiv D	30 mm
Mărimea plăcuței	27
Ø cozii D _s	25 mm
Lungime activă L ₁	52 mm
Șurub de strângere	219925
Număr de dinți Z	1
Număr caneluri de pretensionare	1
Lungimea totală L	110 mm

Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizare la tipul de găurire	Gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Gaură străpunsă
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză de filetat

Accesorii

Șurub de strângere	219925
--------------------	--------