

## HEDI

### Tambur pentru cablu, din plastic, pentru țările F, B, PL și CZ, Tip: 50R



#### Date comandă

Numărul de comandă	081127 50R
GTIN	4003644013425
Clasa articolului	08B

#### Descriere

##### Execuție:

Tamburul Hedi® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” și durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotației împiedică rotațiile neintenționate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecție termică.

##### · Protecție la supraîncălzire.

Cu capace cu autoînchidere. Pentru utilizare **pe perioade scurte** în aer liber. Conform DGUV I 203-005 (fost BGI 600).

##### Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu  $\varnothing < 12$  mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1$  mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Clasă de protecție IP: IP 44

Putere nominală (desfășurat): 3500 (16 A) W

Clasa cablului: H05RR-F

Structura cablului: 3G1,5

Materialul cablului: Cauciuc

Lungimea cablului: 50 m

Număr de prize: 3

## Descriere tehnică

Tip	50R
Materialul cablului	Cauciuc
Clasa cablului	H05RR-F
Tensiune de rețea	250 V
Lungimea cablului	50 m
Putere nominală (desfășurat)	3500 (16 A) W
Structura cablului	3G1,5
Clasă de protecție IP	IP 44
Număr de prize	3
Carcasă materiale	Plastic
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Sistem de diagnoză disponibil	da
Tip produs	Tambur pentru cabluri