



Dispozitiv de extracție a șuruburilor „Hi Trac”, Tip: 6



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 082864 6 |
| GTIN | 4012929451609 |
| Clasa articolului | 04D |

Descriere

Execuție:

Din oțel crom-vanadiu tare. Muchiile ascuțite ale extractorului se blochează în șurubul găurit și acesta poate fi scos. Cu pătrat pentru utilizarea cu chei și unelte asemănătoare.

Aplicație:

Pentru extracția șuruburilor rupte cu filet pe dreapta (\varnothing găurii perforate în prealabil conform tabelului; se rotește extractorul spre stânga).

Notă:

La cerere sunt disponibile filete UNC și UNF.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| \varnothing găurii prealabile | 12 mm |
| Recomandat pentru șuruburi / bolțuri | M20 – M24 |
| Recomandat pentru racord (niplu) | 3/8 inch |
| Tip | 6 |
| Recomandat pentru | oțel călit |
| Tip produs | Extractor pentru șuruburi |