

**Portsculă forma C1 axial, pe dreapta, Ø cozii d1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă

319107 20

GTIN

4067263224457

Clasa articolului

32V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

h_6	30 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
Lățimea cozii b_3	13 mm
b_2	27 mm
b_1	52 mm

h ₅	25 mm
h ₂	22 mm
Ø cozii d ₁	20 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 20
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI